



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

METTLER TOLEDO



メトラー・トレド株式会社

画像は、商品イメージです。

## メトラー・トレド(株)

### 日常の基本機能

#### 上皿電子天びん

#### ME 2002 E：外部分銅による調整

ひょう量：2,200g

最小表示：0.01g

メーカー販売価格（税抜）：¥109,200

**販売価格（税抜）：¥85,520**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ME 分上皿びんは、毎日の計量作業を正確に、しかも効率的に実施するために必要な、あらゆる基本機能を備えています。

ワンタッチ操作で天びんを調整できる機能と堅牢な構造により、日々の計量作業で信頼できる結果を確実に得ることができます。

高品質な部品と実用的な機能を備え、価格も手頃なME 天びんは、すべての研究室に必須の測定機器です。

高品質な計量セル

便利な水平調整

過酷な使用に対応

明るく読み取りやすいディスプレイ

外部分銅によるマニュアル調整

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101300020
メーカー品番	30029121
製品名	上皿電子天びん
型番	M E 2 0 0 2 E
ひょう量	2,200 g
最小表示	0.01 g
繰返し性	限界値：0.01 g 代表値：0.007 g
秤量付近での荷重時	直線性
	限界値：0.02 g 代表値：0.006 g
感度：温度ドリフト	3 ppm/ 1
最小サンプル計量値	U S P : 14 g O I M L : 0.5 g
最小計量値	1.4 g
U = 1%・k = 2	
安定時間	代表値：1 s
調整	外部分銅によるマニュアル調整
インターフェイス	R S - 2 3 2 C × 1
過電圧カテゴリー	
汚染等級	2
使用範囲	閉めきった室内のみで使用
海拔	最大 2,000 m 2
表示方式	バックライト付き液晶表示
保護度	埃や水滴から保護
周囲温度	5 ~ 40
保存条件	- 25 ~ 70
ウォーミングアップ時間	少なくとも 30 分、0.1 mg モデルでは 60 分間 天びんを電源に接続します。
筐体材質	筐体上部：プラスチック(A B S) 筐体下部：アルミニウムダイキャスト・ラッカー塗装仕上げ
電源	専用 A C アダプタ：センター + 一次側：100-240 V · 0.5 A · 50 / 60 Hz 二次側：12 V · 1 A · MAX 23-34 VA LPS
消費電力	12 V D C · 0.3 A
計量皿	寸法：180 × 180 mm 材質：ステンレス X2CrNiMo 17-12-2(1.4404) その他材質：ステンレス X5CrNi 18-10 (1.4301)
風防有効高	風防なし
外形寸法	W 200 × D 319 × H 100 mm
本体重量	3.2 kg

1. 温度範囲 10 ~ 30 において
2. 標準の電源使用時。天びんを海拔 2,000 m を超える高さで使用する場合は、オプションの電源ユニットを使用しなければなりません。



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動

液晶表示

バックライト表示

計数モード

%モード

RS出力

リミット機能

ACアダプタ

外部表示器

比重測定

床下秤量

動物計量

時計機能

電磁平衡式

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20240519

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

U字型(小型)イオナイザー：エレクトロコード	見積もり依頼をしてください
パワーパック：U字型イオナイザー用	見積もり依頼をしてください
P-56RUE コンパクトプリンタ：RS-232C搭載天びん用	見積もり依頼をしてください
P-58RUE コンパクトプリンタ：多機能・ラベル印字等・RS-232C搭載天びん用	見積もり依頼をしてください
U字型イオナイザーキット：イオナイザー+パワーパック	見積もり依頼をしてください
P-52RUE コンパクトプリンタ：普通紙・RS-232C搭載天びん用	見積もり依頼をしてください
ADP-BT-S：Bluetooth-RS-232Cシリアルアプタ：シングル	見積もり依頼をしてください
ADP-BT-P：Bluetooth-RS-233Cシリアルアプタ：ペア・2個セット	見積もり依頼をしてください
密度測定キット：最小表示0.1/1mgのAdvanced & Standard天びん用	見積もり依頼をしてください
校正証明書付 温度計：密度測定キット用	見積もり依頼をしてください
校正証明書付 シンカー10cm <sup>3</sup> ：液体密度測定用	見積もり依頼をしてください
再校正サービス：液体密度測定用シンカー10cm <sup>3</sup> 用	見積もり依頼をしてください
計量容器 Smart Prep 50個入り	見積もり依頼をしてください
分析用スパチュラセット	見積もり依頼をしてください
補助ディスプレイ：ラボ天びん用	見積もり依頼をしてください
盗難防止装置	見積もり依頼をしてください
RS-232Cケーブル Dsub 9P-Dsub 9S：長さ1m	見積もり依頼をしてください
RS-232Cケーブル Dsub 25P-Dsub 9S：長さ2m	見積もり依頼をしてください
USB-RS-232C変換ケーブル：FTDIチップ	見積もり依頼をしてください
USBケーブル A-B：長さ=1m	見積もり依頼をしてください
ソフトウェア Easy Direct Balance 10台用ライセンス	見積もり依頼をしてください
ソフトウェア Easy Direct Balance 3台用ライセンス	見積もり依頼をしてください
保護カバー：ME 3&4桁用	見積もり依頼をしてください
保護カバー：ME Prec.用	見積もり依頼をしてください
ダストカバー：ME天びん風防235mmモデル用	見積もり依頼をしてください
ダストカバー：ME天びん風防なしモデル用	見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます