



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、シリーズ代表画像です。

SARTORIUS



写真は、タッチスクリーンの操作イメージです。

ザルトリウス・ジャパン(株)

天びんのニュースタンダード！かつてないシンプル操作

分析電子天びん Q U I N T I X 1 2 5 D - 1 S  
J P : 内部調整機能付

ひょう量：4 0 / 6 0 / 1 2 0 g

最小表示：0.0 1 / 0.0 1 / 0.1 mg

**販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ザルトリウスの革新的なユーザーインターフェースが、日常のラボ作業を簡単にします。ザルトリウスのQuintixは、スタンダードラボ用天びんのあらゆる面において、新たなベンチマークを打ち立てました。完全自動内部調整、ダイレクトデータ転送、人間工学に基づいたスタイル、そして何よりも、アプリケーションプログラムを内蔵した全く新しいタッチスクリーンのユーザーインターフェースです。こうした多機能がワークフローをより効率的にします。

調/配合で、種々な成分を100%のトレーサビリティで計量します  
チェックひょう量機能

全てのQuintixシリーズ

天びんは、i s o C A L (全自動校正/調整機能)を装備

計量中の最大値を記憶し保持するホールド機能

錠剤が袋の中にくつつあるかなどの同一部品の数を知るカウンティング(個数計算)機能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|             |   |
|-------------|---|
| 商品番号        | 101800043                                       |
| 品名          | 分析電子天びん   |
| 型式          | Q U I N T I X 6 5 - 1 S J P                     |
| ひょう量        | 4 0 / 6 0 / 1 2 0 g                             |
| 読取限度(最小表示)  | 0.0 1 / 0.0 1 / 0.1 mg                          |
| 安定所要時間：代表値  | 6 / 6 / 2 sec.                                  |
| 直線性         | 0.1 / 0.1 / 0.2 mg                              |
| 繰り返し性(標準偏差) | 0.0 3 / 0.0 4 / 0.0 7 mg                        |
| 積載面寸法       | 8 0 mm  |
| ひょう量室の有効高さ  | 2 1 8 mm  |
| 外形寸法        | W 2 1 8 × D 3 7 6 × H 3 1 6 mm                  |
| 本体重量        | 7.8 kg  |
| 電源          | ・専用 A C アダプタモジュール：6971790<br>・充電バッテリーパック(オプション) |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |          |          |          |
|--------|--------|----------|----------|----------|
| プリンタ連動 | 液晶表示   | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵  | 計数モード    |
| %モード   | R S 出力 | リミット機能   | A C アダプタ | U S B 出力 |
| 比重測定   | 動物計量   | 表示ホールド   |          |          |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| 普通紙プリンタYDP20-0CE                             | 見積もり依頼をしてください |
| 感熱紙プリンタYDP40                                 | 見積もり依頼をしてください |
| 充電バッテリーパックYRB11Z                             | 見積もり依頼をしてください |
| ダストカバー6960SE01：分析タイプ表示部用                     | 見積もり依頼をしてください |
| ダストカバー6960SE02：上皿用                           | 見積もり依頼をしてください |
| ダストカバー6960SE03：分析用                           | 見積もり依頼をしてください |
| ミニUSB/9ピンRS-232C接続ケーブル(長さ1m)YCC03-D09：PC接続用  | 見積もり依頼をしてください |
| ミニUSB/25ピンRS-232C接続ケーブル(長さ1m)YCC03-D25：PC接続用 | 見積もり依頼をしてください |
| ミニUSB/USBケーブル(長さ1.5m)YCC04-D09：PC接続用         | 見積もり依頼をしてください |
| 比重測定キットYDK03：0.1/1mg天びん用                     | 見積もり依頼をしてください |
| 比重測定キットYDK04：10mg天びん用                        | 見積もり依頼をしてください |
| 特殊ひょう量皿 130mmYFW01SQP：0.01mg天びん用フィルタ測定       | 見積もり依頼をしてください |
| 特殊ひょう量皿 90mmYWP01SQP：0.01mg天びん用              | 見積もり依頼をしてください |
| 特殊ひょう量皿 80mmYSP01SQP：0.01mg天びん用              | 見積もり依頼をしてください |
| 風防ケースYDS01SQP：0.01/0.1/1g用                   | 見積もり依頼をしてください |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

