


SARTORIUS



SARTORIUS

画像は、商品イメージです。

SARTORIUS



SARTORIUS

画像は、水平調整のイメージです。

ザルトリウス・ジャパン(株)

品質とデータの一貫性を保証しつつ、低価格を実現

ミリグラム電子天びん ENTRIS : BC
A 6 2 3 I - 1 S J P : 内部調整機能付

ひょう量 : 6 2 0 g

最小表示 : 1 mg

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 316,000

販売価格 (税抜) : ¥ 300,200


価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SARTORIUS



SARTORIUS

画像は、商品の使用イメージです。

SARTORIUS



SARTORIUS

画像は、商品の使用イメージです。

SARTORIUS



SARTORIUS

画像は、商品の使用イメージです。

ひょう量する対象がどんなものであっても、新製品の Entris は常にお客様の正しい選択肢になるでしょう。約 150 年に及ぶドイツの工学的専門知識を活かした比類のない価値をもたらす Entris には 2 つの製品シリーズがあり、お客様の特別なひょう量ニーズを満たす天びんを容易に選定できます。

Entris アドバンスシリーズは、Entris の製品ラインに付加価値をもたらすシリーズです。38 を超えるモデルには、リアルタイムレベリングサポート機能、有効データ保護システム、校正/調整監査証跡機能、グラフィック表示タッチディスプレイ、13 の内蔵アプリケーションプログラムなどの利点を備えています。

クラス最短の安定所要時間 最新のひょう量センサーの採用
全自動校正調整機能「isoCAL」を搭載し、正確なひょう量結果を保証

リアルタイムレベリングサポート機能を搭載
優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
GLP/GMP に準拠したプリントアウト/データ出力
ソフトなしでの PC ダイレクト出力(

任意の時間間隔での自動出力も可能)

豊富な 13 のアプリケーション搭載

設置環境に合わせたフィルタ設定をワンタッチで変更可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|--|
| 商品番号 | 1018BCA623I-1SJ P |
| 品名 | ミリグラム電子天びん ENTRIS® アドバンスシリーズ |
| 型式 | BCA623I-1SJ P |
| ひょう量 | 620g |
| 読取限度(最小表示) | 1mg |
| 標準的な安定所要時間 | 1.0 sec. |
| 再現性 | 荷重5% ・標準値：0.5mg 最大荷重周辺・標準値：1mg |
| 直線性偏差 | 限界値：±2mg 標準値：±0.6mg |
| 積載面寸法 | 120mm |
| ひょう量室の有効高さ | 240mm |
| 外形寸法 | W219×D317×H357mm |
| 電源 | ・専用ACアダプタモジュール：6971790 ・充電バッテリーパック(オプション) |
| 本体重量 | 約6.3kg |
| 梱包重量 | 約8.1kg |
| キャリブレーション | 内部調整機能付 isoCAL |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|------|----------|---------|--------|
| プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 | 計数モード |
| %モード | RS出力 | リミット機能 | ACアダプタ | タッチパネル |
| USB出力 | 比重測定 | 動物計量 | 風防 | 時計機能 |
| 表示ホールド | カラット | もんめ | ピークホールド | 電磁平衡式 |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|---------------|
| 普通紙プリンタYDP20-0CE | 見積もり依頼をしてください |
| 感熱紙プリンタYDP40 | 見積もり依頼をしてください |
| 充電バッテリーパックYRB11Z | 見積もり依頼をしてください |
| ダストカバー6960SE01：分析タイプ表示部用 | 見積もり依頼をしてください |
| ダストカバー6960SE02：上皿用 | 見積もり依頼をしてください |
| ダストカバー6960SE03：分析用 | 見積もり依頼をしてください |
| ミニUSB/9ピンRS-232C接続ケーブル(長さ1m)YCC03-D09：PC接続用 | 見積もり依頼をしてください |
| ミニUSB/25ピンRS-232C接続ケーブル(長さ1m)YCC03-D25：PC接続用 | 見積もり依頼をしてください |
| ミニUSB/USBケーブル(長さ1.5m)YCC04-D09：PC接続用 | 見積もり依頼をしてください |
| 比重測定キットYDK03：0.1/1mg天びん用 | 見積もり依頼をしてください |
| 比重測定キットYDK04：10mg天びん用 | 見積もり依頼をしてください |
| 特殊ひょう量皿 130mmYFW01SQP：0.01mg天びん用フィルタ測定 | 見積もり依頼をしてください |
| 特殊ひょう量皿 90mmYWP01SQP：0.01mg天びん用 | 見積もり依頼をしてください |
| 特殊ひょう量皿 80mmYSP01SQP：0.01mg天びん用 | 見積もり依頼をしてください |
| 風防ケースYDS01SQP：0.01/0.1/1g用 | 見積もり依頼をしてください |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

