商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718





SATO ≈



SK 数佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株) 佐藤計量器製作所

手軽に高精度測定

ハンディ型pH計 SK-625PH: 指示計のみ

測定範囲: PHP-3 1(別売品)使用時

pH: 0.00~14.00pH

温度: 0.0~50.0

メーカー販売価格(税抜):¥17,000

販売価格(税抜): ¥12,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、SK-625PH指示計のみのハンディ型pH計です。河川や 工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍し ます。

センサは付属していませんので、用途・目的に合わせて別途ご購入くだ さい。

RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能です。接続ケ ーブルは、オプション(別売)です。また、オプション(別売)のACアダプ 夕使用すれば、連続測定も可能です。

豊富なオプションセンサ 3点キャリブレーション機能搭載 自動温度補償(ATC)機能搭載 オートパワーオフ機能搭載 大きく見やすいバックライト付液晶表示 MAX・MIN記憶機能搭載 指示計ビニールカバー付 トレーサビリティ校正: 非対応

JCSS校正: 非対応

取引証明などの用途にはご使用できません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70226440-05
メーカー製品番号	6 4 4 0 - 0 5
製品名	ハンディ型 p H計
型式	SK-625PH : 指示計のみ
測定範囲	p H : 0.00 ~ 1 4.0 0 pH
1	温度:0.0~50.0
測定精度:pH	±(0.3 + 1 digit)pH: at 0 ~ 2 pH
1	±(0.1 + 1 digit)pH: at 2 ~ 1 2 pH
	±(0.4 + 1 digit)pH: at 1 2 ~ 1 4 pH
測定精度:温度	± 0.5 °C: at 2 0 ~ 3 0 °C
1	± 0.7 °C:上記以外
分解能	p H : 0.0 1 pH
	温度: 0.1
本体寸法	約W72×H182×D31.5mm
本体質量	約220g:電池含む
電源	・006P9V乾電池×1個
	・ACアダプタ:オプション
電池寿命	連続測定 約120時間
	マンガン電池使用
オートパワーオフ	無操作で約20分後
材質	ABS樹脂
使用環境条件	温度:0~50°C
	湿度:80%以下・結露なきこと
付属品	・pH標準液23ml:pH4.01・pH6.86・pH10.01各1個
	・006P9V乾電池×1個 2
	・指示計ビニールカバー×1個
	・ハードケース × 1 個
	・取扱説明書×1冊
JANコード	49 74425 60021 2

- 1.測定精度は、標準センサPHP-3 1 (別売品)を使用した時のデータです。 オプションセンサ640Sシリーズをご使用の場合の測定範囲および測定精度は、各センサにより異なります。 詳しくは、各センサ付属の説明書をご参照下さい。
- 2.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

рΗ)(温度	最大値)	最小値)(オートパワーオフ	
手持)(自動温度補正	3点校正)(R S 出力)(バックライト	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

p H 標準液 3 点セット p H 4.0 1/6.8 6/1 0.0 1 : 5 0 0 ml各 1 本	¥6,600(税抜)
p H 標準液 3 点セット p H 4.0 1/6.8 6/1 0.0 1 : 3 5 ml各 1 袋	¥2,550(税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01:35ml×5袋	¥3,650(税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01:500ml	¥2,200(税抜)
炭酸塩pΗ標準液 pH10.01:500m1・JCSS証明書(副)付	¥5,600(税抜)
中性りん酸塩p H 標準液 p H 6.86:35 ml x 5 袋	¥3,650(税抜)
中性りん酸塩p H 標準液 p H 6.86:500 ml	¥2,200(税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86:500m1・JCSS証明書(副)付	¥5,400(税抜)
フタル酸塩 p H 標準液 p H 4.0 1 : 3 5 ml x 5 袋	¥3,650(税抜)
フタル酸塩 p H 標準液 p H 4.0 1 : 5 0 0 ml	¥2,200(税抜)
フタル酸塩 p H 標準液 p H 4.0 1 : 5 0 0 ml・ J C S S 証明書(副)付	¥5,500(税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18:35ml×5袋	¥3,650(税抜)
ほう酸塩 p H 標準液 p H 9.18:500 ml・J C S S 証明書(副)付	¥5,600(税抜)
ほう酸塩 p H 標準液 p H 9.18:500 ml	¥2,200(税抜)
PH計用温度センサ 6 4 0 S-T: SK-6 2 0 PH / SK-6 4 0 PH/SK-6 5 0 PH用	¥6,300(税抜)
微量用センサ 6 4 0 S-6: SK-6 2 0 PH / SK-6 4 0 PH/SK-6 5 0 PH用	¥49,160(税抜)
試験管用センサ 6 4 0 S-5 : S K-6 2 0 P H / S K-6 4 0 P H/S K-6 5 0 P H 用	¥35,780(税抜)
平面用センサ 6 4 0 S-4 : S K-6 2 0 P H / S K-6 4 0 P H/S K-6 5 0 P H 用	¥27,720(税抜)
高アルカリ用センサ 6 4 0 S-3 : S K-6 2 0 P H / S K-6 4 0 P H/S K-6 5 0 P H 用	¥31,300(税抜)
投げ込みセンサ 6 4 0 S-2 : S K-6 2 0 P H / S K-6 4 0 P H/S K-6 5 0 P H 用	¥34,200(税抜)
一般測定用センサ 6 4 0 S-1 : S K-6 2 0 P H / S K-6 4 0 P H/S K-6 5 0 P H 用	¥27,600(税抜)
標準センサ PHP-3 1: SK-6 2 0 PH/SK-6 2 0 PH /SK-6 5 0 PH用	¥10,000(税抜)
RS-232C接続ケーブル PH33:1.5m	¥5,800(税抜)
A C アダプタ P H 3 0 : S K-6 2 0 P H/S K-6 2 0 P H / S K-6 4 0 P H 用	¥6,000(税抜)
6 4 0 S - 1/3/4/5/6/用補充液:3 5 ml×3 本セット	¥4,900(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 3/3







