



10個

こちらは10個セットの商品ページになります

A&D
AND Corporation



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理

A&D

【10個セット】黒球型熱中症指数モニター
みはりん坊プロ AD-5698B

こちらは10個セットの商品ページになります

測定範囲：

W B G T : 0.0 ~ 50.0

温 度 : 0.0 ~ 50.0

相対湿度 : 20.0 ~ 90.0 %RH

黒球温度 : 0.0 ~ 80.0

J I S B 7 9 2 2 : 2 0 2 3 クラス2に適合

メーカー販売価格(税抜)：¥60,000

販売価格(税抜)：¥35,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

黒球型熱中症指数モニター みはりん坊プロ「AD-5698B」は、日常生活における熱中症予防のための指数を簡単に知るためのものです。熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理にお役立てください。建設工事・道路工事・工場・農作業など暑熱の作業現場での安全管理に、屋外や体育館、学校におけるスポーツの安全管理などでお役に立ちます。

J I S B 7 9 2 2 : 2 0 2 3 クラス2に適合

W B G T (熱中症指数)のアラーム設定が可能

W B G T の危険度ランク(注意・警戒・嚴重警戒・危険)表示

付属のベルトで装着や固定が可能

使用場所に合わせて屋内と屋外のモード選択が可能

市販のカメラ用三脚に取り付け可能

W B G T ・温度・湿度の同時表示・黒球温度は切替表示

おまかせモードで自動アラームが可能

アラームブザーの音量切り替えが可能

A&D
AND Corporation



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品正面のイメージです。

A&D
AND Corporation



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品背面のイメージです。

A&D
AND Corporation



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品側面のイメージです。


A&D
AND Corporation



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品底面のイメージです。

A&D
AND Corporation



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、各部分名称の概要です。

A&D
AND Corporation



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品の使用イメージです。

A&D
AND Corporation



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品の使用イメージです。

A&D
AND Corporation



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品の使用イメージです。

ベルトでも三脚でも

- 両側のフックをベルトを通して、本体の固定が可能
- 市販のカメラ用三脚に取り付け可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|--------------------------------------|---|
| 商品番号 | 400510010 |
| メーカー品番 | AD5698B |
| 品名 | 黒球型熱中症指数モニター みはりん坊プロ |
| 型式 | A D - 5 6 9 8 B |
| 表示項目 | W B G T (熱中症指数) 1 温度・相対湿度・黒球温度 |
| 測定項目 | 温度・相対湿度・黒球温度 |
| 熱中症指数：W B G T 1 | 測定範囲 : 0.0 ~ 50.0 表示範囲 : -2.0 ~ 52.0 表示分解能 : 0.1 |
| 熱中症指数測定精度 | ± 1.0 : I Nモード/O U Tモード |
| 温度 | 測定範囲 : 0.0 ~ 50.0 表示範囲 : -2.0 ~ 52.0 表示分解能 : 0.1 |
| 温度測定精度 | ± 0.6 : 20.0 ~ 50.0 ± 1.0 : 0.0 ~ 19.9 |
| 相対湿度 | 測定範囲 : 20.0 ~ 90.0%RH 表示範囲 : 0.1 ~ 99.9%RH 表示分解能 : 0.1%RH |
| 相対湿度測定精度 25 時 | ± 5%RH : 30.0 ~ 90.0%RH ± 10%RH : 20.0 ~ 29.9%RH |
| 黒球温度 | 測定範囲 : 0.0 ~ 80.0 表示範囲 : -2.0 ~ 82.0 表示分解能 : 0.1 |
| 黒球温度測定精度 | ± 0.6 : 20.0 ~ 60.0 ± 1.0 : 0.0 ~ 19.9 ・ 60.1 ~ 80.0 |
| J I S B 7 9 2 2 : 2 0 2 3 精度区分 | クラス2 |
| 熱中症指数：W B G T 1 | 室内モード(I N) : W B G T = 0.7 T _{nw} + 0.3 T _g (0.15) 2 室外モード(O U T) : W B G T = 0.7 T _{nw} + 0.2 T _g (0.15) + 0.1 T _a T _{nw} : 近似換算された自然湿球温度() |
| センサ | T A (温度) : バンドギャップ式 T G (黒球温度) : サーミスタ R H (相対湿度) : 静電容量式 |
| サンプリング (測定間隔) | 20 秒毎 |
| 黒球 | 外径 : 40 mm 厚さ : 1.8 mm 材質 : 耐熱A B S 放射率 : 0.94 |
| 材質 | 本体・アタッチメント・ボタン : A B S L C Dパネル : アクリル(P M M A) 三脚穴 : S U S 3 0 4 ベルト : ナイロン |



| | |
|---------|--|
| アラーム 設定 | 設定範囲：20.0～50.0 0.1 刻みで設定可能 |
| ブザー音量 | 大：約70dB(10cmの距離にて) 小：約60dB(10cmの距離にて) ブザーなしの設定可能 |
| 動作環境 | 温度：0～50 湿度：0～90%RH ただし結露しないこと 風速：0.3m/s以上 3 |
| 保存環境 | 温度：-10～55 湿度：0～95%RH ただし結露しないこと |
| 外形寸法 | W67.5×D47.5×H114.5mm ベルト用アタッチメント・黒球含む |
| 本体質量 | 約90g 電池含む |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池×2個 |
| 電池寿命 | 約6ヶ月 アルカリ電池使用・周囲温度25℃で、 アラーム動作なしの場合 |
| 標準付属品 | 単4形乾電池×2本 4 ベルト、アタッチメント、取扱説明書 |
| JANコード | 4981046577830 |

1. エー・アンド・デイでは、熱中症予防対策の啓発の一環として、暑さ指数(WBGT)を具体的にわかりやすく「熱中症指数」と呼称しています。

2. Tg(0.15)：直径150mm黒球温度に近似換算された黒球温度()

3. 本製品は風速0.3m/s未満の環境では正しく測定できない可能性があります。風速が0.3m/s未満の微風あるいは無風速の環境で使用する場合は注意が必要です。

4. 付属の単4形アルカリ乾電池2個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

WBGT指数

黒球温度測定

アラーム

一体型センサ



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|-------------------------------|--------------|
| A&D ベルトなしアタッチメント AXP-AD5698-4 | ¥210 (税抜) |
| A&D ベルト用アタッチメント AXP-AD5698-3 | ¥210 (税抜) |
| A&D ベルト AXP-AD5698-2 | ¥700 (税抜) |
| A&D 電池蓋 AXP-AD5698-1 | ¥210 (税抜) |
| A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行 | ¥9,500 (税抜) |
| A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行 | ¥11,400 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

