



小形皿セット

画像は、商品イメージです。



Excellence in Science



小型皿セット

株式会社 島津製作所
画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。

(株)島津製作所

動物の体重を短時間で安定し測定します。

(株)島津製作所 動物天びん

BX52KS + 小形皿 : S321-71669-91

ひょう量 : 5.2 kg

最小表示 : 1 g

感度調整用分銅 : なし

メーカー販売価格 (税抜) : ¥494,000

販売価格 (税抜) : ¥439,073

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「動物天びん B W-K + 小形皿シリーズ」は、分析天びん B W-K シリーズにオプションの小形皿を取り付けたセット商品です。B W-K シリーズにオプションの角皿を取り付け、天びんを動物測定モードに設定すると、使い勝手の良い動物天びんとしてお使いいただけます。動物測定モードでは、動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。風袋ボタン操作なしで次の動物が載せられ、効率的です。

天びん部は、世界最高級の反応速度・堅牢性を備える上皿天びんで、微量計量における反応時間を、従来モデル「UW/UXシリーズ」の約1/9に短縮しました。「反応速度の大幅な向上」および、耐衝撃性に優れた「UniBlocセンサ」採用による「ダウンタイムの低減」によって上皿天びんを用いた計量作業の効率化に貢献いたします。

動いている動物の体重を短時間で安定に測定
うさぎ、小型犬などの中形動物測定に
耐衝撃性に優れたユニブロックを採用
プリンタ連動でISO対応校正記録が残こせる
PC接続可能
B X-Kシリーズは外部分銅による校正

天びんと組合わせてご注文頂いた場合、ひょう量が小さくならない様調整して(別途調整費不要)出荷致します。



Excellence in Science



株式会社 島津製作所

画像は、小型犬をはかる使用イメージです。画像は、小型皿です。



Excellence in Science



従来のユニット
材質の異なる約70点の
部品で構成されています。

部品点数: 1点(1/70に)
体積: 約1/10に



UniBlocが結めた3つのキーワード



業界のUniBloc Power!
の体験ください

株式会社 島津製作所

画像は、ユニブロックのイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-------------|--|
| 商品番号 | 100300117 |
| 形名 | B X 5 2 K S + 小形皿 |
| ひょう量 | 5 2 kg 1 動物皿後付：実ひょう量約5 0 kg |
| 最小表示 | 1 g |
| 繰返し性(標準偏差) | 0.6 count |
| 直線性 | ± 1 count |
| 感度校正用分銅 | なし |
| 内蔵分銅調整精度 | - 2 |
| 感度調整用外部分銅範囲 | 5 ~ 5 2 kg |
| 感度の温度係数 | ± 5 ppm/ 1 0 ~ 3 0 |
| 皿の大きさ | 形状 : 角型 動物皿：底部 3 0 5 × 2 1 5 mm 上部 3 3 5 × 2 4 5 mm 高さ 2 1 5 mm 天秤皿：約 W 3 4 7 × D 2 4 8 mm |
| 本体の寸法 | 約 W 3 6 0 × D 3 6 6 × H 3 4 0 mm |
| 本体の重さ | 約 1 0.5 kg 動物皿を除く |
| 表示方式 | 7セグメント液晶表示 |
| 入力電源 | A Cアダプタ A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V · 0.7 A · 5 0 / 6 0 Hz 3 |
| 定格電源 | D C 1 1 ~ 1 2 V · 4 8 0 m A · 5 0 / 6 0 Hz |
| 入出力端子 | R S - 2 3 2 C : D - sub 2 5 P D A T A - I / O · K E Y コネクタ |
| 使用温湿度範囲 | 温度：5 ~ 4 0 湿度：3 0 ~ 8 5 % · 結露しないこと |
| 汚染度 | 2 |
| 過電圧カテゴリ | |
| 高度 | 2,000 m まで |
| 設置環境 | 屋内使用に限る |
| 付属品 | A C アダプタ・ビニールカバー 取扱説明書・簡易操作ガイドなど |

1. 天びんと組み合わせてご注文頂いた場合、ひょう量が小さくならない様調整して(別途調整費不要)出荷致します。
2. 基準分銅の表す値からの偏差(平均値)
3. 入力電源は予告なく変更することがあります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|----------|-------|------|--------|
| プリンタ連動 | 液晶表示 | 計数モード | %モード | R S 出力 |
| リミット機能 | A C アダプタ | | | |

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|---------------|
| 株島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK PRINT操作作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/B | ¥ 19,300 (税抜) |
| 株島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK TARE操作作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BW-K/BX-K S321-60110-12 | ¥ 19,300 (税抜) |
| 株島津製作所 RS-232Cケーブル 1.8m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U | ¥ 18,300 (税抜) |
| 株島津製作所 RS-232Cケーブル 3.0m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-60754-02 | ¥ 19,900 (税抜) |
| 株島津製作所 RS-232Cケーブル 4.5m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U | ¥ 21,400 (税抜) |
| 株島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-62520-01 | ¥ 22,100 (税抜) |
| 島津製作所 BW-K/BX-K用 ACアダプタ(本体に標準付属) S321-74287-04 | ¥ 8,200 (税抜) |
| 株島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-53382-01 | ¥ 37,825 (税抜) |
| 株島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12 | ¥ 83,956 (税抜) |
| 株島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11 | ¥ 66,281 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

