## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103



#### SATO ≈



SC 数佐藤計量器製作所 画像は 商品イメージです

### (株)佐藤計量器製作所

センサアーム付で連続測定

卓上型 p H 計 S K-6 5 0 P H: 指示計のみ

### 表示範囲

pH: 0.00~14.00pH 温度: -6.0~82.0

メーカー販売価格(税抜):¥68,000

販売価格(税抜): ¥58,630

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-650РHは、センサの劣化状態をチェックする感度表示や、デー タメモリ機能など便利な機能を搭載した卓上型のpH計です。

スターラーなどの使用に便利なセンサアーム付です。

センサは付属していませんので、用途・目的にあわせ別途ご購入くださ

パソコンへのデータ送信が可能なRS-232Cインターフェイスを標準 装備しています。接続ケーブルは、オプション(別売)です。

豊富なオプションセンサ

3点キャリブレーション機能搭載

自動温度補償(ATC)機能搭載

センサ感度表示機能搭載

安定表示機能搭載

測定値・日付・時刻を同時表示

最大99のデータメモリ機能搭載

ホールド機能搭載

トレーサビリティ校正:対応

JCSS校正:非対応

取引証明などの用途にはご使用できません。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70226427-00
製品名	卓上型 p H 計
型式	SK-650PH:指示計のみ
メーカー製品番号	6 4 2 7 - 0 0
本体表示範囲	p H : 0.00 ~ 1 4.0 0 pH
	温度: - 6.0 ~ 8 2.0
	m v : ± 2 0 0 2 mV
本体再現性	p H : ±(0.0 1 + 1 digit)pH
	温度:±(0.1 + 1 digit)
分解能	p H : 0.0 1 pH
	温度: 0.1
	$m v : 0.1  mV  at - 1.9.9.9 \sim 1.9.9  mV$
	1 mV at 上記以外
測定サンプリング	約1秒
本体寸法	約W215×H85×D170mm
	センサアーム除く
本体質量	約915g・センサアーム除く
電源	A C アダプタ: D C 9 V
主な材質	本体・センサアーム:ABS樹脂
使用環境条件	温度:5~40°C
	湿度:95%rh以下・結露なきこと
保管環境条件	- 10~50°C・結露なきこと
付属品	センサアーム × 1 個
	A C アダプタ × 1 個: A D-0 9 6 5 0-2
	取扱説明書×1冊
JANコード	49 74425 64279 3

<sup>1.</sup>測定精度は、接続するセンサにより異なります。センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

рН	温度	HOLD	レコード	時計	
卓上	自動温度補正	センサ感度表示	安定表示	3 点校正	
RS出力	校正対応				

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3









# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

6 4 0 S-1/3/4/5/6/用補充液: 3 5 ml×3 本セット	¥4,900(税抜)
p H 標準液 3 点セット p H 4.0 1/6.8 6/1 0.0 1 : 5 0 0 ml各 1 本	¥6,600(税抜)
p H 標準液 3 点セット p H 4.0 1/6.8 6/1 0.0 1:35 ml各 1袋	¥2,550 (税抜)
炭酸塩pΗ標準液 pH10.01:35ml×5袋	¥3,650(税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01:500ml	¥2,200(税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01:500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,600(税抜)
中性りん酸塩p H 標準液 p H 6.8 6:35 ml x 5 袋	¥3,650(税抜)
ー 中性りん酸塩p H 標準液 p H 6.8 6 : 5 0 0 ml	¥2,200(税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86:500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,400(税抜)
フタル酸塩 p H 標準液 p H 4 . 0 1 : 3 5 ml × 5 袋	¥3,650(税抜)
フタル酸塩 p H 標準液 p H 4.0 1 : 5 0 0 ml	¥2,200(税抜)
フタル酸塩 p H 標準液 p H 4 . 0 1 : 5 0 0 ml・ J C S S 証明書(副)付	¥5,500(税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH 9.18:35 ml x 5 袋	¥3,650(税抜)
ほう酸塩 p H 標準液 p H 9 . 1 8 : 5 0 0 ml・J C S S 証明書(副)付	¥5,600(税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH 9.18:500 ml	¥2,200(税抜)
P H 計用温度センサ 6 4 0 S - T : S K - 6 2 0 P H / S K - 6 4 0 P H / S K - 6 5 0 P H 用	¥6,300(税抜)
微量用センサ 6 4 0 S-6: S K-6 2 0 P H / S K-6 4 0 P H/ S K-6 5 0 P H 用	¥49,160(税抜)
試験管用センサ 6 4 0 S-5 : S K-6 2 0 P H / S K-6 4 0 P H/S K-6 5 0 P H 用	¥35,780(税抜)
平面用センサ 6 4 0 S-4: S K-6 2 0 P H / S K-6 4 0 P H/ S K-6 5 0 P H 用	¥27,720(税抜)
高アルカリ用センサ 6 4 0 S-3 : S K-6 2 0 P H / S K-6 4 0 P H/ S K-6 5 0 P H 用	¥31,300(税抜)
投げ込みセンサ 6 4 0 S-2 : S K-6 2 0 P H / S K-6 4 0 P H/S K-6 5 0 P H 用	¥34,200(税抜)
一般測定用センサ 6 4 0 S-1 : S K-6 2 0 P H / S K-6 4 0 P H/S K-6 5 0 P H 用	¥27,600(税抜)
標準センサ PHP-3 1: SK-6 2 0 PH/SK-6 2 0 PH /SK-6 5 0 PH用	¥10,000(税抜)
R S-2 3 2 C接続ケーブル P H 3 3 : 1.5 m	¥5,800(税抜)
A C アダプタ: S K-9 3 F- /S K-R H C/S K-5 0 0 B/S K-6 5 0 P H 用	¥7,500(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3



業務用はかり専門サイト





