

(株)エー・アンド・デイ

## A&D 取引・証明用防塵防水型汎用電子天びん FZ-3202WP-K 校正用分銅内蔵型 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/3200g  
最小表示/0.1g

メーカー販売価格(税抜)：¥142,000

**販売価格(税抜)：¥111,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫です

はかりJCSS校正書面付

コンパクトで扱いやすいB5サイズ

防塵・防滴規格IP65準拠

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能

g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード

RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備

床下ひょう量金具標準装備

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

コンパレータ表示・プザー付(音量約40dB：本体正面1mでの測定)

時計機能付



防塵イメージ



防水イメージ

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520726
型番	F Z - 3 2 0 2 W P - K
gモード	ひょう量：3200g 目量：0.1g
カラットモード	ひょう量：16000ct 目量：1ct
もんめモード	ひょう量：853mom 目量：0.1mom
個数モード	最小単位質量：0.01g サンプル数：5・10・25・50・100個
パーセントモード	最小100%質量：1.00g 最小表示：0.01%・0.1%・1% (100%質量により自動切換)
表示モード 単位	検定対象：g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ) 検定対象外：pcs(個数)、%(パーセント)、DS(比重)
通信機能	RS-232C
電源	A C アダプタ
防塵・防滴規格	IP65準拠
動作環境	温度：5 ～ 40 湿度：85%RH以下（結露なきこと）
積載面寸法	150mm
外形寸法（WDH）	193×262.5×85.5mm(風防除く)
本体重量	約3.2kg

標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様（IP65相当）で使用するには、別売の防水用RS-232Cケーブル（AX-KO2737-500JA）を使用してください。

オプションのAX-USB-9Pを防塵・防水仕様で使用するには別売の防水用ケーブル（AX-KO2737-500JA）を使用してください。（AX-USB-9Pに付属のRS-232Cケーブルと差替えてご使用ください。）

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	校正用分銅内蔵	計数モード	%モード	R S 出力
内蔵プザー	A C アダプタ			



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D FXi-10-JA 小型風防	¥3,500 (税抜)
A&D FXi-11-JA 大型風防	¥13,530 (税抜)
A&D FXi-12-JA 動物計量皿	¥13,530 (税抜)
A&D FXi-15-JA キャリングケース	¥25,500 (税抜)
A&D GXA-27JA : Bluetooth通信インタフェース	¥7,790 (税抜)
A&D AD-1654 比重測定キット	¥44,118 (税抜)
A&D AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetooth Dongle	¥8,100 (税抜)
A&D AX-FXi-31-JA 表示部保護カバー(5枚セット)	¥2,975 (税抜)
A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット	¥8,850 (税抜)
A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥2,647 (税抜)
A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥2,647 (税抜)
A&D AX-TB248A : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥2,975 (税抜)
A&D AX-KO2737-500JA : 防水用RS-232Cケーブル5m : 9P ~ 9P	¥17,650 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

