

METTLER TOLEDO



画像は、商品イメージです。



メトラー・トレド株式会社
画像は、ロゴマークなどの付いた商品
イメージです。

メトラー・トレド(株)

高い信頼性と費用対効果

メトラー・トレド(株) ハロゲン水分計 HE53 (115V)

天びんひょう量：54g
天びん最小表示：1mg
最小サンプル計量値：g
水分率最小表示：0.01%MC

メーカー販売価格(税抜)：¥322,700

販売価格(税抜)：¥311,040

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハロゲン水分計「HE53」は、日常的なサンプルの水分含有量を測定するための堅牢で費用対効果の高い機器です。ディスプレイ上に表示されるガイダンスと3ステップの簡単な水分率測定操作により、トレーニングを受けていないオペレーターでも簡単に操作できます。限られた予算内で信頼性の高い性能を必要とする場合に最適です。

信頼性の高い結果
直感的な操作
プリンタの容易な接続

METTLER TOLEDO



メトラー・トレド株式会社
画像は、サンプルチャンバーを開いた
商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101330100251
メーカー品番	30100251
品名	ハロゲン水分計
モデル	H E 5 3
ひょう量	5 4 g
天びん：最小表示	1 mg
水分率：最小表示	0.0 1 %MC
最小サンプル計量値	0.5 g
繰返し性(sd)	2 gサンプル：最大0.1 5 % 1 0 gサンプル：最大0.0 5 %
加熱モジュール	リング型ハロゲンラジエータ
乾燥温度	範 囲：5 0 ~ 1 6 0 °C ステップ：1 プログラム：標準、急速
計量ユニット	セル：モノブロック(MonoBloc) 調整：外部分銅
サンプル受皿	9 0 mm
最大サンプル高	2 5 mm
外形寸法	水分計本体：W 1 8 3 × D 3 3 4 × H 1 6 1 mm 蓋を開けたとき：H 3 4 1 mm
本体重量	水分計本体：4.1 kg
ターミナル	バックライト付液晶ディスプレイ
読み取り角度	調整不可
電源	1 1 0 V AC用 1 0 0 V ~ 1 2 0 V · 4 A 周波数：5 0 / 6 0 Hz 電圧変動：- 1 5 % · + 1 0 % 電源ヒューズ：5 x 2 0 mm · T 6.3 AL 2 5 0 V
電力	負荷乾燥プロセス間で最大4 5 0 W
サンプルチャンバー 開/閉	手動
インターフェイス	R S - 2 3 2 C
周囲環境条件	環境温度：5 ~ 4 0 相対湿度：3 1 で1 0 ~ 8 0 % 4 0 において5 0 %まで直線的に減少、非湿潤
使用場所	閉めきった室内で使用
過電圧カテゴリー	
汚染等級	2
海拔	最大4,0 0 0 m

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源

プリンタ連動

液晶表示

バックライト表示

R S 出力

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260604

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

U S B 出力

時計機能

感度調整機能

自動感度調整



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メトラー・トレード㈱ HX/HS水分計用ダストフィルター 50枚入り	¥ 12,720 (税抜)
メトラー・トレード㈱ 盗難防止装置	¥ 39,130 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

