

SATO



人の健康に有害な物質を含む。  
SATO 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

手軽に測定

## ペンタイプpH計 SK-661PH

測定範囲

pH：0.0～14.0pH

温度：0.0～50.0

メーカー販売価格（税抜）：¥15,200

**販売価格（税抜）：¥12,300**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-660PHは、必要精度にあわせて選択できるペンタイプのpH計シリーズです。農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等、用途にあわせて最適な1台をお選びいただけます。

濡れた手でも操作可能で、防水規格JISC 0920・保護等級IPX5に準拠しています。

携帯に便利なペンタイプボディ

3点キャリブレーション機能搭載

自動温度補償(ATC)機能搭載

防水規格はIPX5に準拠

センサ感度表示機能搭載

安定表示機能搭載

センサの交換が可能

トレーサビリティ校正：非対応

JCSS校正：非対応

取引証明などの用途にはご使用できません。

pH標準液は別売です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70226429-00
製品名	ペンタイプ pH 計
型式	S K-6 6 1 P H
メーカー製品番号	6 4 2 9-0 0
測定範囲	p H：0.0 ～ 1 4.0 pH 温度：0.0 ～ 5 0.0
測定精度	p H：± 0.2 pH 温度：± 1.0
分解能	p H：0.1 pH 温度：0.1
測定サンプリング	約 1 秒
センサ	p H：ガラス電極 温度：サーミスタ
内部液：K C L	無補充型
防水性能	J I S C 0 9 2 0 ・ I P X 5 に準拠
寸法	約 W 3 6 × H 1 5 0 × D 2 5 mm
質量	約 6 5 g：電池含む
電源	ボタン電池 L R 4 4 × 4 個
電池寿命	連続使用 約 2 0 0 時間
オートパワーオフ	無操作で約 2 0 分後
材質	指示計：A B S 樹脂 センサ電極：ガラス
使用環境条件	温度：0 ～ 5 0 °C 湿度：8 0 %以下・結露なきこと
保管環境条件	0 ～ 5 0 °C：結露なきこと
付属品	ハンドストラップ × 1 本・取扱説明書 × 1 冊・ ボタン電池 L R 4 4 × 4 個    1
J A N コード	49 74425 64299 1

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

p H	温度	H O L D	オートパワーオフ	手持
自動温度補正	センサ感度表示	安定表示	3 点校正	防水 I P X 5 以上



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：500ml各1本	¥6,600（税抜）
pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：35ml各1袋	¥2,550（税抜）
炭酸塩pH標準液 pH10.01：35ml×5袋	¥3,650（税抜）
炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml	¥2,200（税抜）
炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,600（税抜）
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：35ml×5袋	¥3,650（税抜）
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml	¥2,200（税抜）
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,400（税抜）
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：35ml×5袋	¥3,650（税抜）
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml	¥2,200（税抜）
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,500（税抜）
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：35ml×5袋	¥3,650（税抜）
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,600（税抜）
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml	¥2,200（税抜）
交換用センサ 660S：SK-660PHシリーズ用	¥7,300（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

