

AND

AND Company Limited



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

AND

AND Company Limited



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、商品背面のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

多機能タイプ

デジタルマルチメーター AD-5504

測定項目：直流電圧・交流電圧・直流電流・交流電流・抵抗値・周波数
・デューティ比・コンデンサ容量・ダイオードテスト・導通テスト

メーカー販売価格(税抜)：¥4,000

販売価格(税抜)：¥2,830

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5504は、電圧・電流・抵抗・周波数・デューティ比・コンデンサの測定と、ダイオードチェック・導通チェック・非接触電圧検知機能(NCV機能)のチェック機能を持った多機能タイプのデジタルマルチメーターです。また、オートレンジ機能・表示ホールド機能・スリープ機能・バックライト機能も搭載しています。

- オートレンジ切り替え機能
- 電池の消耗を防ぐスリープ機能
- 様々な測定項目やチェック機能
- 表示ホールド機能
- 見やすいバックライト機能
- 非接触電圧検知機能
- テストリード収納スロット付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|--|
| 商品番号 | 800500007 |
| 名称 | デジタルマルチメーター |
| 型式 | A D-5 5 0 4 |
| 直流電圧 | レンジ：4 0 0 m/4 /4 0 /4 0 0 /6 0 0 V 精度：±(0.5%rdg+5 dgts) 1 |
| 交流電圧 | レンジ：4 /4 0 /4 0 0 /6 0 0 V 精度：±(1.2%rdg+5 dgts) 1 |
| 直流電流 | レンジ：4 0 0 μ/4,0 0 0 μ/4 0 m/4 0 0 mA 精度：±(1.8%rdg+5 dgts) 1 |
| 交流電流 | レンジ：4 0 0 μ/4,0 0 0 μ/4 0 m/4 0 0 mA 精度：±(2.0%rdg+8 dgts) 1 |
| 抵抗 | レンジ：4 0 0 /4 k/4 0 k/4 0 0 k/4 M/4 0 M 精度：±(1.0%rdg+2 dgts) 1 |
| コンデンサ容量 | レンジ：5 0 n/5 0 0 n/5 μ/5 0 μ/1 0 0 μF 精度：±(3%rdg+1 5 dgts) 1 |
| 周波数 | レンジ：5 /5 0 /5 0 0 /5 k/5 0 K/5 0 0 KHz 精度：±(0.1%rdg+5 dgts) 1 |
| デューティ比 | レンジ：0.1 ~ 9 9.9% |
| ダイオードテスト | ダイオードの順方向電圧を測定 |
| 導通テスト | 約1 0 以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 |
| 回路保護素子 | セラミック速断ヒューズ 5 0 0 mA/6 6 0 V・ 6 × 3 2 mm |
| 表示 | 液晶表示 最大カウント数：3 9 9 9 カウント |
| 最大入力電圧 | D C V：6 0 0 VDC A C V：6 0 0 Vrms |
| 最大入力電流 | mAレンジ：4 0 0 mA μAレンジ：4,0 0 0 μA |
| 入力インピーダンス | 約1 0 M 以上 直流/交流電圧レンジにて |
| サンプリングレート | 4 回/秒 |
| 精度保証温湿度範囲 | 温度：1 8 ~ 2 8 湿度：7 5 %RH以下 結露しないこと |
| 動作温湿度範囲 | 温度：0 ~ 4 0 湿度：7 5 %RH以下 結露しないこと |
| 電源 | 単4形乾電池×2個 |
| 電池寿命 | 約1 5 0 時間以上 2 アルカリ電池使用時 |
| スリープモード機能 | 約3 0 分間何も操作しないと、 自動的に表示が消えます。 |
| 外形寸法 | W5 8 ×H1 1 2 ×D3 5 mm |
| 本体質量 | 約1 8 0 g：電池含む |
| 付属品 | 取扱説明書 モト夕用電池(本体内置) 3 |
| J A Nコード | 49 81046 19715 1 |



1. 精度(確度)は、最高確度を表示しています。
2. 使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----------|---------|-----------|----------|-------|
| データホールド | 自動レンジ切替 | ローバッテリー表示 | 電圧測定 | 電流測定 |
| 抵抗測定 | 周波数測定 | コンデンサ測定 | デューティ比測定 | 導通テスト |
| ダイオードテスト | スリープモード | N C V機能 | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|-----------|
| AD-5504用電池蓋 AXP-AD5504-1 : ネジ付 | ¥220 (税抜) |
| セラミック速断ヒューズ AXP-AD5504-2 : 500mA/660V・6×3.2mm | ¥290 (税抜) |
| AD-5504用テストリードキャップ AXP-AD5504-3 | ¥220 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

